

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 12×20G, Lunghezza piano: 1000/7mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922137 1000/7
GTIN	4062406083892
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Fornitura:

1 × struttura portante, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Peso	113 kg
Altezza utile corpo per cassette	800 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Profondità corpo per cassette	650 mm
Cassette profondità utile in G	20
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Altezza	950 mm
Numero dei cassette	7
Cassette larghezza utile in G	12
Serie	vario
Larghezza utile cassette	300 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza corpo per cassette	900 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G

Tipo di prodotto	Banco da lavoro
------------------	-----------------

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 1000 mm	926241 1000
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/7	927300 900/7
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1