

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 12x20G, Lunghezza piano: 1500/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922137 1500/6
GTIN	4062406083908
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. <strong>Cassetti a estrazione totale</strong>, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

altezza frontali cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Fornitura:**

1 x struttura portante, 1 x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, <strong>esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.</strong>

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Altezza utile corpo per cassette	800 mm
Altezza	950 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	vario
Peso	121 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza corpo per cassette	900 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Numero dei cassette	6
Profondità corpo per cassette	650 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza utile cassette	300 mm
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927500 125
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927500 250
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 1500 mm	926241 1500
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/6	927300 900/6