

HOLEX**Nastro di tela abrasiva (A), 20×520 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	558481 180
GTIN	4045197719287
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, **finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.**

Uso:

Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili. Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.

Descrizione tecnica

Grado di finezza	medio
Confronto granulometrico	180
Colore	rosso
Esecuzione	A medium
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Larghezza nastro di tela abrasiva	20 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	520 mm
Attributo del nome del prodotto	20x520 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva in tessuto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto	15-20 m/s	
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	10 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	10 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	10 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	10 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	10 m/s	H
INOX	idoneo	10 m/s	
Ti	idoneo	10 m/s	
GG(G)	idoneo	10 m/s	K
CuZn	idoneo	10 m/s	N
Alluminio, CFRP	idoneo	10 m/s	
Legno	idoneo	10 m/s	
Vernice	idoneo	10 m/s	
Uni	idoneo	10 m/s	
a secco	idoneo		