

Garant**Fresa a tuffo 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211806 63/4
GTIN	4045197714893
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell'utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell'inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	55 mm
Ø Tagliente D_c	63 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Inserto adatto	VCG. 2205
Numero taglienti Z	4
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	120 mm

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	124 mm
Angolo rampa α_{\max} .	3,22 grado
Lunghezza rampa L per α_{\max} .	53,34 mm
Fresatura a interpolazione a_p	10 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a tuffo

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Set di viti per inserti 10 pezzi	219800