

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 950 mm, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1000/3mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922631 1000/3
GTIN	4062406084493
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100

Fornitura:

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti larghezza utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Altezza corpo per cassetti	300 mm
Serie	vario
Larghezza utile cassetti	500 mm
Altezza utile corpo per cassetti	225 mm
Peso	106 kg
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Numero dei cassetti	3
Profondità utile cassetti	500 mm
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Altezza	950 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1000 mm	926001 1000
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/3	927600 300/3