

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano: 2000/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922677 2000/4
GTIN	4062406084752
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 75, 125

**Fornitura:**

2 x strutture portanti, 1 x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)

400 kg

Altezza corpo per cassette	400 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Numero dei cassette	4
Profondità corpo per cassette	650 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Altezza utile corpo per cassette	325 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Peso	145 kg
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Altezza	950 mm
Serie	vario
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 400/4	927600 400/4
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 2000 mm	926241 2000