

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 1500/4mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922677 1500/4
GTIN	4062406084745
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 75, 125

Fornitura:

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Altezza	950 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Numero dei cassette	4
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassette profondità utile in G	20
Peso	131 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Profondità corpo per cassette	650 mm
Altezza utile corpo per cassette	325 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Serie	vario
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza corpo per cassette	400 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Cassette larghezza utile in G	20
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 400/4	927600 400/4
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 1500 mm	926241 1500