

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 850 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1000/5mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922704 1000/5
GTIN	4062406084790
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 75, 100, 125

Fornitura:

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Altezza utile corpo per cassette	425 mm
Serie	vario
Altezza	850 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Peso	127 kg
Cassette profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Altezza corpo per cassette	500 mm
Numero dei cassette	5
Profondità utile cassette	500 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 500/5	927600 500/5
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 1000 mm	926081 1000