

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 850 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 922764 2000/6 |
| GTIN | 4062406085001 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Fornitura:

1 × struttura portante, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

| | |
|---------|--------|
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 167 kg |

| | |
|--|--|
| Serie | vario |
| Profondità corpo per cassetti | 650 mm |
| Altezza corpo per cassetti | 800 mm |
| Cassetti larghezza utile in G | 20 |
| Altezza utile corpo per cassetti | 700 mm |
| Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 |
| Larghezza corpo per cassetti | 600 mm |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 800 kg |
| Numero dei cassetti | 6 |
| Larghezza utile cassetti | 500 mm |
| Profondità utile cassetti | 500 mm |
| Cassetti profondità utile in G | 20 |
| Profondità piano di lavoro | 750 mm |
| Lunghezza piano di lavoro | 2000 mm |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm |
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Altezza banco da lavoro | 850 mm |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg |
| Spessore inserti | 50 mm |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 20×20G |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro |

Accessori

| | |
|--|--------------|
| Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm | 927800 150 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm | 927800 75 |
| Frontalini serratura per GridLine Modello KO21 | 914227 KO21 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm | 927800 125 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm | 927800 50 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm | 927800 200 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm | 927800 100 |
| Struttura portante Altezza 800 mm | 927000 800 |
| Raccordo a gomito Modello 1 | 927122 1 |
| Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/6 | 927600 800/6 |
| Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 2000 mm | 926081 2000 |