

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 950 mm, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922771 2000/6
GTIN	4062406085087
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Fornitura:**

1 × struttura portante, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Superficie utile dei cassetti in G	20×20
------------------------------------	-------

Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Peso	172 kg
Numero dei cassetti	6
Serie	vario
Profondità utile cassetti	500 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Altezza corpo per cassetti	900 mm
Altezza	950 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927800 250
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Piano di lavoro, spessore 50 mm bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm	926001 2000
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 900/6	927600 900/6
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1