

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922767 2000/6
GTIN	4062406085049
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Fornitura:

1 × struttura portante, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza utile corpo per cassetti	700 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20

Serie	vario
Altezza	850 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Numero dei cassette	6
Peso	167 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Profondità corpo per cassette	650 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Altezza corpo per cassette	800 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 2000 mm	926241 2000
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/6	927600 800/6
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1