

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1500/7mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922774 1500/7
GTIN	4062406085117
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Fornitura:

1 × struttura portante, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Profondità piano di lavoro	750 mm
----------------------------	--------

Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza utile cassetti	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Altezza	950 mm
Altezza corpo per cassetti	900 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Peso	164 kg
Serie	vario
Numero dei cassetti	7
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 1500 mm	926081 1500
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 900/7	927600 900/7
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900