

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, sportello, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/T2mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922787 2000/T2
GTIN	4062406085445
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Fornitura:

1× struttura portante, 1× coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti e sportello, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Serie	vario
-------	-------

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Larghezza utile cassette	500 mm
Altezza corpo per cassette	800 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Cassette profondità utile in G	20
Peso	133 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Altezza utile corpo per cassette	700 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Cassette larghezza utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Altezza	850 mm
Numero dei cassette	2
Profondità corpo per cassette	650 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra / cassette Altezza / Numero di cassette 800/2	927610 800/2
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 2000 mm	926241 2000
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1