

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, sportello, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/T3mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922797 2000/T3
GTIN	4062406085506
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Fornitura:

1× struttura portante, 1× coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti e sportello, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
--	--------

Altezza	950 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Numero dei cassetti	3
Spessore piano di lavoro	50 mm
Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Peso	143 kg
Altezza corpo per cassetti	900 mm
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Serie	vario
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 2000 mm	926241 2000
Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra / cassette Altezza / Numero di cassette 900/3	927610 900/3