

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 24G, altezza 850 mm, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6+6mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922801 2000/6+6
GTIN	4062406085520
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassetti (sinistra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Altezza frontali dei cassetti (destra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Fornitura:

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza utile corpo per cassetti	700 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Numero dei cassetti	12
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Peso	212 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Serie	vario
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Altezza	850 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/6	927600 800/6
Piano di lavoro, spessore 50 mm bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm	926001 2000