

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 24G, altezza 850 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6+7mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922804 2000/6+7
GTIN	4062406085551
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassetti (sinistra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Altezza frontali dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Fornitura:

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	20
Cassetti profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza	850 mm

Larghezza utile cassette	500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Altezza utile corpo per cassette	700 mm
Numero dei cassette	13
Serie	vario
Spessore piano di lavoro	50 mm
Peso	219 kg
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/7	927600 800/7
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/6	927600 800/6
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 2000 mm	926081 2000