

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 24G, altezza 850 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6+2Tmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922804 2000/6+2T
GTIN	4062406085575
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Altezza frontali dei cassetti (sinistra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Altezza frontali dei cassetti (destra) mm: 75, 75

Altezza porta (destra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (destra): 1

**Fornitura:**

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Numero dei cassetti	8
Altezza	850 mm
Altezza utile corpo per cassetti	700 mm

Spessore piano di lavoro	50 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Serie	vario
Profondità utile cassetti	500 mm
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Peso	178 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Angolo di apertura sportello	180 grado
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927800 100
---	------------

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/6	927600 800/6
Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra / cassette Altezza / Numero di cassette 800/2	927610 800/2
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 2000 mm	926081 2000