

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 24G, altezza 950 mm, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6+2Tmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922811 2000/6+2T
GTIN	4062406085650
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75

Altezza porta (destra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (destra): 1

Fornitura:

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Serie	vario
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti larghezza utile in G	20

Profondità corpo per cassette	650 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Altezza utile corpo per cassette	800 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Numero dei cassette	8
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Altezza	950 mm
Peso	185 kg
Larghezza utile cassette	500 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Angolo di apertura sportello	180 grado
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
---	------------

Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927800 250
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 900/6	927600 900/6
Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra / cassette Altezza / Numero di cassette 900/2	927610 900/2
Piano di lavoro, spessore 50 mm bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm	926001 2000