

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 24G, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6+7mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922807 2000/6+7
GTIN	4062406085599
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassetti (sinistra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Altezza frontali dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Fornitura:

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Peso	219 kg
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza utile corpo per cassetti	700 mm

Superficie utile dei cassetti in G	20x20
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Numero dei cassetti	13
Serie	vario
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Altezza	850 mm
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassetti 50 mm	927800 50
Cassetto Altezza frontalini cassetti 125 mm	927800 125

Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/7	927600 800/7
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 2000 mm	926241 2000
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/6	927600 800/6