

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 24G, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6+6mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922814 2000/6+6
GTIN	4062406085681
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Fornitura:

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm

Spessore piano di lavoro	50 mm
Numero dei cassetti	12
Serie	vario
Peso	220 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Altezza	950 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Larghezza utile cassetti	500 mm
Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti larghezza utile in G	20
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 250 mm	927800 250
Cassetto Altezza frontalini cassetti 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75

Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 900/6	927600 900/6
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 2000 mm	926081 2000