

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 24G, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/7+2Tmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922814 2000/7+2T
GTIN	4062406085704
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75

Altezza porta (destra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (destra): 1

Fornitura:

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm

Serie	vario
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza	950 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza utile cassetti	500 mm
Numero dei cassetti	9
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Peso	192 kg
Angolo di apertura sportello	180 grado
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
--	-----------

Cassetto Altezza frontalini cassetti 200 mm	927800 200
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Cassetto Altezza frontalini cassetti 150 mm	927800 150
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927800 100
Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra / cassetti Altezza / Numero di cassetti 900/2	927610 900/2
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 900/7	927600 900/7
Piano di lavoro, spessore 50 mmin faggio multiplex Lunghezza piano 2000 mm	926081 2000