

**Garant****Inserto di troncatura neutro, HB7035, Larghezza gola w: 1,5mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273100 1,5
GTIN	4062406085360
Classe articolo	21J

## Descrizione

**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

## Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	1,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		