

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 24G, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/7+2Tmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922817 2000/7+2T
GTIN	4062406085742
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75

Altezza porta (destra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (destra): 1

Fornitura:

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti profondità utile in G	20

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Peso	192 kg
Serie	vario
Numero dei cassetti	9
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza	950 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Angolo di apertura sportello	180 grado
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
--	-------------

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 2000 mm	926241 2000
Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra / cassette Altezza / Numero di cassette 900/2	927610 900/2
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 900/7	927600 900/7