


Garant**Inserto di troncatura neutro, HB9140, Larghezza gola w: 8,0mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273292 8,0
GTIN	4062406085391
Classe articolo	21H

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	8 mm
Rivestimento	TiAlN ²
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,19 mm/gir,
Impiego principale	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB9140
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		