

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti, dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile, altezza 850 mm, Piano in bambù, 20x20G, Lunghezza piano: 2000/6+1Tmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922821 2000/6+1T
GTIN	4062406085766
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Vano con dispositivo di regolazione dell'altezza della morsa estraibile GARANT n. art. 967568 Dim. 120, inclusa morsa n. art. 967100 Dim. 120. Larghezza corpo morsa 16G, con cassetto incluso. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Corpo con morsa: sportello con chiusura mediante serratura a cilindro. Cassetto inferiore non richiudibile.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassette (sinistra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Altezza frontalini dei cassette (destra) mm: 150

Altezza porta (destra) mm: 575

**Fornitura:**

1 x corpo con cassette, 1 x corpo con dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa inclusa, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

## Descrizione tecnica

Altezza corpo per cassette	800 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Serie	vario
Altezza	850 mm
Numero dei cassette	7
Spessore piano di lavoro	50 mm
Altezza utile corpo per cassette	700 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Cassette profondità utile in G	20
Peso	193 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/6	927600 800/6
Alloggiamento 16G predisposto per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa Altezza 800 mm	927321 800
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm	926001 2000