

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti, dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile, altezza 950 mm, Piano in bambù, 20x20G, Lunghezza piano: 2000/6+1Tmm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 922831 2000/6+1T |
| GTIN | 4062406085926 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Vano con dispositivo di regolazione dell'altezza della morsa estraibile GARANT n. art. 967568 Dim. 120, inclusa morsa n. art. 967100 Dim. 120. Larghezza corpo morsa 16G, con cassetto incluso. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Corpo con morsa: sportello con chiusura mediante serratura a cilindro. Cassetto inferiore non richiudibile.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassette (sinistra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altezza frontalini dei cassette (destra) mm: 150

Altezza porta (destra) mm: 675

Fornitura:

1 x corpo con cassette, 1 x corpo con dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa inclusa, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--|
| Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 |
| Lunghezza piano di lavoro | 2000 mm |
| Altezza utile corpo per cassetti | 800 mm |
| Cassetti larghezza utile in G | 20 |
| Altezza corpo per cassetti | 900 mm |
| Altezza | 950 mm |
| Larghezza corpo per cassetti | 600 mm |
| Profondità utile cassetti | 500 mm |
| Cassetti profondità utile in G | 20 |
| Profondità piano di lavoro | 750 mm |
| Profondità corpo per cassetti | 650 mm |
| Numero dei cassetti | 7 |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm |
| Serie | vario |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 1000 kg |
| Peso | 200 kg |
| Larghezza utile cassetti | 500 mm |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Altezza banco da lavoro | 950 mm |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg |
| Spessore inserti | 50 mm |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 20×20G |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm | 927800 100 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm | 927800 250 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm | 927500 150 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm | 927800 75 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm | 927800 125 |
| Frontalini serratura per GridLine Modello KO21 | 914227 KO21 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm | 927800 150 |
| Piano di lavoro, spessore 50 mm bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm | 926001 2000 |
| Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 900/6 | 927600 900/6 |
| Alloggiamento 16G predisposto per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa Altezza 900 mm | 927321 900 |