


Garant**Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 6,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Classe articolo	21H

Descrizione**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	6 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,17 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,3 mm
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		