

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti, dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile, altezza 950 mm, Piano in bambù, 20x20G, Lunghezza piano: 1500/6+1Tmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922831 1500/6+1T
GTIN	4062406085919
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Vano con dispositivo di regolazione dell'altezza della morsa estraibile GARANT n. art. 967568 Dim. 120, inclusa morsa n. art. 967100 Dim. 120. Larghezza corpo morsa 16G, con cassetto incluso. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Corpo con morsa: sportello con chiusura mediante serratura a cilindro. Cassetto inferiore non richiudibile.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassette (sinistra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altezza frontalini dei cassette (destra) mm: 150

Altezza porta (destra) mm: 675

**Fornitura:**

1 x corpo con cassette, 1 x corpo con dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa inclusa, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

## Descrizione tecnica

Altezza corpo per cassetti	900 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Serie	vario
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza	950 mm
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Numero dei cassetti	7
Peso	186 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G

Tipo di prodotto

Banco da lavoro

**Accessori**

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927800 250
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 900/6	927600 900/6
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1500 mm	926001 1500
Alloggiamento 16G predisposto per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa Altezza 900 mm	927321 900