

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti, dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile, altezza 850 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/6+1Tmm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 922824 2000/6+1T |
| GTIN | 4062406085780 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Vano con dispositivo di regolazione dell'altezza della morsa estraibile GARANT n. art. 967568 Dim. 120, inclusa morsa n. art. 967100 Dim. 120. Larghezza corpo morsa 16G, con cassetto incluso. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Corpo con morsa: sportello con chiusura mediante serratura a cilindro. Cassetto inferiore non richiudibile.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassette (sinistra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Altezza frontalini dei cassette (destra) mm: 150

Altezza porta (destra) mm: 575

Fornitura:

1 × corpo con cassette, 1 × corpo con dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa inclusa, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--|
| Altezza utile corpo per cassette | 700 mm |
| Peso | 193 kg |
| Profondità utile cassette | 500 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Cassette larghezza utile in G | 20 |
| Profondità corpo per cassette | 650 mm |
| Cassette profondità utile in G | 20 |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 1000 kg |
| Larghezza corpo per cassette | 600 mm |
| Serie | vario |
| Lunghezza piano di lavoro | 2000 mm |
| Numero dei cassette | 7 |
| Superficie utile dei cassette in G | 20x20 |
| Profondità piano di lavoro | 750 mm |
| Larghezza utile cassette | 500 mm |
| Altezza corpo per cassette | 800 mm |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Altezza banco da lavoro | 850 mm |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Spessore inserti | 50 mm |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 20x20G |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello KO21 | 914227 KO21 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm | 927800 125 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm | 927800 75 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm | 927800 200 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm | 927500 150 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm | 927800 50 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm | 927800 100 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm | 927800 150 |
| Alloggiamento 16G predisposto per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa Altezza 800 mm | 927321 800 |
| Cassetiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 800/6 | 927600 800/6 |
| Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 2000 mm | 926081 2000 |