

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro con carrello, altezza 950 mm con piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923674 1500
GTIN	4062406086114
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato mediante l'apposita maniglia bicomponente in Haptoprene®, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti per lato in mm: 75

Altezza porta per lato in mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 2

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello sempre antracite RAL 7016** (non configurabile), **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Materiale ruota	Gomma piena
ComfortClose	no
Larghezza struttura portante	1300 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza	950 mm
Superficie del piano di lavoro	con vernice trasparente
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Cassetti larghezza utile in G	20
Cassetti profondità utile in G	20
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Maniglia trasportabile	no
Portata massima carrello	400 kg
Ø Ruota piroettante	100 mm
Numero di porte	2
Profondità piano di lavoro	750 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Profondità struttura portante	700 mm
Ø Ruota fissa	100 mm
Numero dei cassette	2
Peso	155 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Paraurti	no
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile corpo per cassette	625 mm
Abbassabile	sì
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Tensione nominale	250 V

Ingresso per tipo di connettore	F
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm	927805 75