

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro con carrello, dispositivo di regolazione dell'altezza e morsa a vite, con piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano: 1250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	923717 1250
GTIN	4062406086237
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato in modo uniforme mediante l'apposita maniglia bicomponente in Haptoprene®, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Chiusura mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75

Altezza porta mm: 525

Altezza porta corpo morsa mm: 675

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Fornitura:

Inclusa morsa GARANT n. art. 967100 Dim. 120 e supporto a scomparsa con dispositivo di regolazione dell'altezza GARANT n. art. 967568 Dim. 120.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello antracite RAL 7016** (non configurabile), **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero di porte	2
Cassetti profondità utile in G	20
Portata massima carrello	400 kg
Materiale piano di lavoro	Eluplan
Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità utile cassette	500 mm
Peso	137,6 kg
Numero dei cassette	1
Altezza	950 mm
Maniglia trasportabile	no
Cassetti larghezza utile in G	20
Ø Ruota piroettante	100 mm
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Spessore piano di lavoro	50 mm
Abbassabile	sì
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Paraurti	no
Materiale ruota	Gomma piena
ComfortClose	no
Ø Ruota fissa	100 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm

Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 75 mm	927805 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12