

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, lato sinistro con 5 cassetti, apertura centrale, lato destro con 4 cassetti, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921217 2000
GTIN	4062406086466
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Parte centrale con alloggiamento aperto arretrato per una postura ergonomica.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 100, 125, 150, 250

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Serie	Ready-to-go
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Peso	203,6 kg
Numero dei cassetti	9
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza struttura portante	1900 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza	950 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Profondità struttura portante	700 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927800 250
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150