

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano: 1500/DEmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921444 1500/DE
GTIN	4062406086510
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz con massimo 340 W. Cavo di collegamento lungo 1,5 m.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoimento n. art. 927220.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità struttura portante	700 mm
ComfortClose	no
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza utile corpo per cassetti	525 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Numero dei cassetti	4
Cassetti larghezza utile in G	20
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Peso	161,1 kg
Forza di sollevamento massima	6000 N
Profondità piano di lavoro	750 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Serie	Ready-to-go
Principio della regolazione dell'altezza	elettrico
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21