

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro, regolabile in altezza elettricamente, sportello lato sinistro, apertura centrale, lato destro con 4 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano: 2000/DEmm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	921564 2000/DE
GTIN	4062406086541
Classe articolo	9GG

## Descrizione

### Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz con massimo 340 W. Cavo di collegamento lungo 1,5 m.

Parte centrale con alloggiamento aperto arretrato per una postura ergonomica.

Corpo con sportello e ripiano regolabile in altezza.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

### Collocamento:

Altezza porta (sinistra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

### Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoiamento n. art. 927220.

## Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità utile cassette	500 mm
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Principio della regolazione dell'altezza	elettrico
Larghezza struttura portante	1900 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Cassette profondità utile in G	20
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Numero dei cassette	4
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Peso	193,1 kg
Superficie utile dei cassette in G	20x20
Cassette larghezza utile in G	20
Forza di sollevamento massima	6000 N
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Altezza utile corpo per cassette	525 mm
Tensione di alimentazione	250 V
ComfortClose	no
Serie	Ready-to-go
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	350 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100