

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario Basic, altezza 850 mm, Piano in bambù, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922001 1500
GTIN	4062406086602
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa e predisposizione per la regolazione dell'altezza. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 2 coppie di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

Fornitura:

2 x strutture portanti, 2 x coppie di raccordi a gomito, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Materiale piano di lavoro	Bambù
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza	850 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm

Serie	vario Basic
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Peso	59 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

Accessori

Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1500 mm	926001 1500
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1