

Garant**Mandrino con codolo cilindrico, Modello: 32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	341265 32
GTIN	4062406086633
Classe articolo	31B

Descrizione**Esecuzione:**

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Struttura sottile.
- Passaggio mirato del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

- Impiego molto flessibile grazie al codolo cilindrico.
- Coppie ottimali sull'utensile.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio Torx con impugnatura a T.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina aperta	81,9 mm
Campo di serraggio	1 - 16 mm
Ø Esterno	50 mm
Lunghezza della testina chiusa	92 mm
Lunghezza codolo	60 mm
Lunghezza complessiva	141,9 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 µm

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Tipo di prodotto	Mandrino porta punta