

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario Basic, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro,  
Lunghezza piano: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922007 1500
GTIN	4062406086688
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa e predisposizione per la regolazione dell'altezza. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 2 coppie di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

**Fornitura:**

2 x strutture portanti, 2 x coppie di raccordi a gomito, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	vario Basic
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm

Materiale piano di lavoro	Eluplan
Peso	59 kg
Altezza	850 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

## Accessori

Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 1500 mm	926241 1500