

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario Basic, altezza 950 mm, Piano in bambù, Lunghezza piano: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922011 2000
GTIN	4062406086824
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa e predisposizione per la regolazione dell'altezza. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 2 coppie di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

**Fornitura:**

2 x strutture portanti, 2 x coppie di raccordi a gomito, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, <strong>termoverniciati</strong>.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Materiale piano di lavoro	Bambù
Altezza	950 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	vario Basic

Peso	75 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

## Accessori

Piano di lavoro, spessore 50 mm bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm	926001 2000
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1