

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario Basic, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro,
Lunghezza piano: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922017 2000
GTIN	4062406086886
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa e predisposizione per la regolazione dell'altezza. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 2 coppie di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

Fornitura:

2 x strutture portanti, 2 x coppie di raccordi a gomito, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, termoverniciati.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Peso	75 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Serie	vario Basic

Materiale piano di lavoro	Eluplan
Altezza	950 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

Accessori

Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 2000 mm	926241 2000
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900