

**Lampada tascabile a LED, nera con batterie, Modello: 160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081533 160
GTIN	4062406087173
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato.

Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.

- **Protezione antirotolamento.**
- **Rivestimento in gomma del pulsante.**

Con testa della lampada **focalizzabile**.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Mignon AA
Durata	9 h
Numero di batterie contenute	2
Zona ATEX	Nessuna

Grado di protezione IP	IP 54
Corrente di illuminazione	250 lm
Funzione torcia	Focalizzazione
Lunghezza complessiva	160 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081552 LR6
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR6	081559 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081551 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081553 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081554 LR6