

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario Basic con regolazione elettrica dell'altezza, Piano in faggio multiplex, Lunghezza piano: 1500/DEmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923254 1500/DE
GTIN	4062406087241
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Con 2 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz con massimo 340 W.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

2 x strutture portanti con regolazione elettrica dell'altezza, 2 x coppie di raccordi a gomito, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come cassettiere, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**.

Nota:

Fornitura con componenti smontati. Il pulsante manuale può essere installato nella posizione che si desidera. Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoimento n. art. 927220.

Descrizione tecnica

Peso	75 kg
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	vario Basic
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata massima	400 kg
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
ComfortClose	no
Tensione di alimentazione	250 V
Profondità piano di lavoro	750 mm
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

