

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario Basic con regolazione elettrica dell'altezza, Piano in eluplan scuro, Lunghezza piano: 1000/DEmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923257 1000/DE
GTIN	4062406087265
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Con 2 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz con massimo 340 W.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

2 x strutture portanti con regolazione elettrica dell'altezza, 2 x coppie di raccordi a gomito, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come cassettiere, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e basi di appoggio grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**.

Nota:

Fornitura con componenti smontati. Il pulsante manuale può essere installato nella posizione che si desidera. Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoimento n. art. 927220.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Peso	60 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	vario Basic
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
ComfortClose	no
Tensione di alimentazione	250 V
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Portata massima	400 kg
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

