



## Compressore per artigiani, Modello: I.COMP3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079841 I.COMP3
GTIN	
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Valvole senza usura, raffreddamento altamente efficiente, componenti di trasmissione della forza esenti da manutenzione, serbatoi protetti contro la corrosione; almeno 10 anni di garanzia sull'acquisto di ricambi. Alto rendimento a costi ridotti. Compressore per artigiani portatile e mobile, senza olio ed esente da manutenzione.

- **aria compressa senza olio.**
- **facile da trasportare.**
- **utilizzo universale.**
- **preselezione della pressione e variazione del numero di giri integrate.**

#### Nota:

Altri compressori per artigiani disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	i.Comp 3
Pressione massima (aria)	11 bar
Larghezza	570 mm

Volume serbatoio a pressione	117 l
Potenza di riempimento massima	160 l/min
Potenza di aspirazione massima	265 l/min
Potenza assorbita	1,5 kW
Rumorosità	97 dB(A)
Altezza	1050 mm
Lunghezza	440 mm
Numero massimo giri	3200 min <sup>-1</sup>
Peso	29 kg
Tipo di prodotto	Compressore