

 **KOMET**

**Attacco KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 32mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239022 32
GTIN	4047109039919
Classe articolo	29W

**Descrizione**

**Esecuzione:**

- **Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

**Norma:**

**DIN 69893**

**Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza sporgenza L <sub>1</sub>	31 mm
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	32 mm
Sporgenza totale A	60 mm
Adattatore	HSK-A 100
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì
Ø Esterno d <sub>1</sub>	100 mm
Tipo di prodotto	Attacco ABS

