



Lampade tascabili a LED con batterie, Colore: SILVER



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato.

Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.

- **Protezione antirotolamento.**
- **Rivestimento in gomma del pulsante.**

Con testa della lampada **focalizzabile**.

Disponibile in diversi colori.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione Livello 2	100 lm
Tipo di batteria	Micro, AAA
Zona ATEX	Nessuna
Grado di protezione IP	IP 54

Durata	4 h
Ø Testa	27 mm
Corrente di illuminazione	250 lm
Lampadine	Modulo LED
Colore corpo	SILVER
Numero di batterie contenute	3
Autonomia Livello 2	12 h
Funzione torcia	Focalizzazione
Lunghezza complessiva	143 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Portabatterie Esecuzione 3AAA	081506 3AAA
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3