



## Lampade tascabili a LED con batterie, Colore: RED



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081437 RED
GTIN	4062406087425
Classe articolo	02A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato.

**Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.**

- **Protezione antirotolamento.**
- **Rivestimento in gomma del pulsante.**

Con testa della lampada **focalizzabile**.

Disponibile in diversi colori.

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 54
Corrente di illuminazione	250 lm
Autonomia Livello 2	12 h
Colore corpo	ROSSO

Ø Testa	27 mm
Tipo di batteria	Micro, AAA
Corrente di illuminazione Livello 2	100 lm
Durata	4 h
Zona ATEX	Nessuna
Numero di batterie contenute	3
Lampadine	Modulo LED
Funzione torcia	Focalizzazione
Lunghezza complessiva	143 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Portabatterie Esecuzione 3AAA	081506 3AAA
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3