

Garant
Maschio a mano trapezoidale singolo Finitore, non rivestito, Tr: TR20X4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130790 TR20X4
GTIN	4062406087852
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto **da 3 pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

- **Sgrossatore con imbocco lungo**
- **Finitore con tolleranza H7**

Nota:

Solo per maschiatura a mano.

Passo della filettatura: 4 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø codolo D_s: 15 mm

Quadro del codolo □: 12 mm

Ø preforo: 16,25 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D _s	15 mm
Ø Preforo	16,25 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Quadro del codolo □	12 mm
Passo della filettatura	4 mm
Numero taglienti Z	3
Misura del filetto	20
Rivestimento	non rivestito

Tipo di filettatura	TR
Angolo di filetto	30 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Classe di tolleranza	DIN 103 7H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		

