

Garant**Set di maschi a mano trapezoidali, non rivestito, Tr: TR16X4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130760 TR16X4
GTIN	4062406087531
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto **da 3 pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

- **Sgrossatore con imbocco lungo**
- **Finitore con tolleranza H7**

Nota:

Solo per maschiatura a mano.

Passo della filettatura: 4 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Ø codolo D_s: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 12,25 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	12,25 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	4 mm
Ø Codolo D _s	11 mm
Quadro del codolo □	9 mm

Misura del filetto	16
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	TR
Angolo di filetto	30 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Classe di tolleranza	DIN 103 7H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		

Uni	idoneo
Olio	idoneo