

Garant
Maschio a mano trapezoidale singolo Semifinitore, non rivestito, Tr: TR16X4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130780 TR16X4
GTIN	
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da **3 pezzi, 1 sbozzatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

- **Sgrossatore con imbocco lungo**
- **Finitore con tolleranza 7H**

Nota:

Solo per maschiatura a mano.

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Quadro del codolo □	9 mm
Ø Preforo	12,25 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Codolo D _s	11 mm
Passo della filettatura	4 mm
Misura del filetto	16
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	TR
Angolo di filetto	30 grado
Materiale da taglio	HSS E

Norma	Norma interna
Classe di tolleranza	DIN 103 7H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		