

**Garant****Inserti per incisione, HB7525, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	217211 UNI
GTIN	4062406087906
Classe articolo	21Y

**Descrizione**

Inserti per incisione UNI Avanzamento f: 0,003-0,03 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Modello	UNI
Avanzamento f	0,003-0,03 mm
Tipo	HB7525
Angolo di affilatura	45 grado
Raggio R <sub>e</sub>	0,08 mm
Lunghezza gradino b	0,4 mm
t <sub>max.</sub>	2 mm
W <sub>max.</sub>	2,06 mm
Tipo di prodotto	Inserto per incisione

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	M
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		